

metabo**Akumulatorowa wiertarka udarowa bez akumulatora, Typ: SB18LTXBLI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	070122 SB18LTXBLI
GTIN	4061792188174
Klasa artykułu	03D

Opis**Wykonanie:****Akumulatorowa wiertarka udarowa z bezszczotkowym silnikiem i przekładnią dwubiegową.**

Do wyboru jest kompletne wyposażenie z 2 pakietami akumulatorów, ładowarką i solidną walizką z tworzywa sztucznego lub urządzenie bez akcesoriów w pudełku – o ile klient ma już akumulatory. Rzecz jasna zestawy akumulatorów i ładowarki można również zakupić oddzielnie. Nawiasem mówiąc, wszystkie akumulatory Metabo są objęte 3-letnią gwarancją, niezależnie od liczby cykli ładowania.

Dodatkowe detale, takie jak jasna lampa warsztatowa LED i praktyczny hak do paska, zapewniają jeszcze większy komfort pracy. Wszystkie modele LT i LTX są wyposażone w wysokowydajny mechanizm udarowy zapewniający maksymalną wydajność wiercenia w kamieniu i murze.

Praca impulsowa klasy LTX skutecznie pomaga w przypadku zapieczonych śrub lub nawiercania gładkich powierzchni.

Do najcięższych zastosowań zalecamy typy bezszczotkowe, które można rozpoznać natychmiast po literach „BL” w oznaczeniu. Wyposażone są one również w termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, które chroni silnik przed przegrzaniem.

- **Akumulatorowa wiertarka udarowa o maksymalnej mocy do najcięższych zastosowań.**
- **Możliwość wyboru impulsu do wykręcania zapieczonych śrub i nawiercania gładkich powierzchni.**

- **Precision Stop:** elektroniczne sprzęgło momentu obrotowego o zwiększonej precyzji do precyzyjnej, czulej pracy.
- **Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa:** brak odrzutu przy blokowaniu wiertła – dla wysokiej ochrony użytkownika.
- **Zintegrowana lampa warsztatowa LED z funkcją poświaty** zapewnia optymalną jasność w obszarze roboczym.
- **Z praktycznym hakiem do paska i magazynkiem bitów, opcjonalnie mocowanym po prawej lub lewej stronie.**
- **Wiele marek, jeden system akumulatorów:** ten produkt można łączyć ze wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS.

Zalety:

100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.

Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

w dostawie:

Z wiertarskim uchwytem szybkowymiennym i bez akumulatora, ładowarką i walizką transportową.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki można znaleźć pod numerem 073870 – 073890.

Opis techniczny

Liczba dołączonych akumulatorów	0
Napięcie akumulatorów	18 V
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	65 Nm
Masa bez akumulatorów	1,8 kg
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Typ CAS 18 V
oznaczenie producenta	SB 18 LTX BL I
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w drewnie	68 mm
maksymalna \varnothing wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	16 mm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
typowe zastosowanie	Heavy Duty
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	130 Nm

zakres mocowania uchwytu szybkomocującego	1,5 - 13 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 550
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 2000
Opakowanie	Metabox
konstrukcja silnika	bezsztotkowe
liczba uderzeń	38000 min ⁻¹
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarki udarowe