



## Termometr bez czujnika, Typ: 925



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	474111 925
GTIN	4029547025778
Klasa artykułu	47B

### Opis

#### Wykonanie:

Kompaktowy termometr z połączeniem z aplikacją do prostego, szybkiego i precyzyjnego pomiaru temperatury w przemyśle i rzemiośle.

#### w dostawie::

W komplecie 3 baterie nr 081561 rozm. LR6, raport kontrolny, czujnik TE typu K, torba transportowa.

### Opis techniczny

szerokość	60 mm
oznaczenie producenta	925
granica błędu	$\pm 0,5 + 0,3\%$ wartości pomiarowej (przy -50 do 1000°C) °C
zakres pomiaru temperatury (czujnik typu K)	-50 - 1000 °C
Liczba dołączonych baterii	3
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081561 LR6

wysokość	28 mm
długość	135 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
rozdzielczość	0,1 / 1 (od +500) °C
Kalibracja	I8
Rodzaj produktu	Termometr

### Usługi

Kalibracja Wskaźnik temperatury liczba wejść 1	027500 1
Kalibracja DAkkS Wskaźnik temperatury liczba wejść 1	027510 1

### Akcesoria

Czujniki temperatury, typ K Typ OF	474120 OF
Czujniki temperatury, typ K Typ EF	474120 EF