

BENNING**Mierniki uniwersalne, oznaczenie producenta: MM7-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy

473300 MM7-2

GTIN

Klasa artykułu

47A

Opis**Wykonanie:**

Stabilna obudowa z tworzywa sztucznego z dużym wyświetlaczem LCD 3,1/2 cala, 4 cale lub 4,3/4 cala.

Zastosowanie:

Cyfrowe, serwisowe przyrządy pomiarowe o szerokim zastosowaniu. Wysoki poziom bezpieczeństwa i funkcje dodatkowe. Funkcja AutoV do automatycznego przełączania AC/DC i wyboru zakresu pomiaru, funkcja LoZ o niskiej impedancji wejściowej, szybka kontrola ciągłości obwodu, kontrola gniazda z ostrzeżeniem (zabezpieczenie bezpiecznika).

Norma:**IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).****w dostawie::**

Baterie, przewody pomiarowe, etui ochronne, instrukcja obsługi. Czujnik temperatury drutu, ochronna ramka gumowa

Kalibracja: I3

Kalibracja: I7

zakres wskaźnika: 60000

dokładność podstawowa: 0,03 %

kontrola ciągłości obwodu: tak

kontrola diod: tak

czujnik napięcia (bezdotykowy): tak

metoda pomiarowa: TRUE RMS

Opis techniczny

prąd stały DC	0,01 μ A – 10 A
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
oporność	0,01 Ω – 60 M Ω
prąd przemienny AC	0,01 μ A – 10 A
pojemność	0,01 nF – 10 mF
czujnik napięcia (bezdotykowy)	tak
zakres wskaźnika	60000
Częstotliwość	0,001 Hz – 1 MHz
kategoria przepięcia	CAT IV 600 V
kategoria przepięcia	CAT III 1000 V
funkcja pamięci	HOLD, MAX / MIN / AVG, PEAK, REL
Liczba dołączonych baterii	2
dokładność podstawowa	0,03 %
Kalibracja	I3
Kalibracja	I7
kontrola diod	tak
kontrola ciągłości obwodu	tak
napięcie stałe DC	10 μ V – 1000 V
temperatura	-200 - 1090 °C
napięcie przemienne AC	10 μ V – 1000 V
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081561 LR3
metoda pomiarowa	TRUE RMS
Materiał obudowy	listwy bukowe tworzywo sztuczne
Rodzaj produktu	Mierniki uniwersalne

Usługi

Kalibracja DAkKS Kalibracja czujnika temperatury ze wskaźnikiem lub bez wskaźnika Typ A	027540 A
Kalibracja czujnika temperatury ze wskaźnikiem lub bez wskaźnika Typ A	027520 A
Kalibracja cyfrowych mierników uniwersal. liczba miejsc za przecinkiem 3	027000 3
Rekalibracja DAkKS Cyfrowy miernik uniwersal. Liczba miejsc po przecinku 3	027010 3
Znakowanie opis laserowy Typ	018940

Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR3	081561 LR3
--	------------