

BENNING**Mierniki uniwersalne, oznaczenie producenta: MM2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy

473300 MM2

GTIN

Klasa artykułu

47A

Opis**Wykonanie:**

Stabilna obudowa z tworzywa sztucznego z dużym wyświetlaczem LCD 3,1/2 cala, 4 cale lub 4,3/4 cala.

Zastosowanie:

Cyfrowe, serwisowe przyrządy pomiarowe o szerokim zastosowaniu. Wysoki poziom bezpieczeństwa i funkcje dodatkowe.

Norma:**IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).****w dostawie::**

Baterie, przewody pomiarowe, etui ochronne, instrukcja obsługi. gumowa ramka ochronna.

Kalibracja: I3

zakres wskaźnika: 2000

dokładność podstawowa: 0,5 %

kontrola ciągłości obwodu: tak

kontrola diod: tak

metoda pomiarowa: RMS

napięcie przemiennie AC: 0,1 mV – 750 V

Opis techniczny

Liczba dołączonych baterii	2
Kalibracja	I3
napięcie stałe DC	100 μ V – 1000 V
metoda pomiarowa	RMS
kontrola ciągłości obwodu	tak
kontrola diod	tak
oporność	0,1 Ω – 20 M Ω
prąd przemienny AC	0,1 μ A – 20 A
prąd stały DC	0,1 μ A – 20 A
zakres wskaźnika	2000
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081561 6LR61
kategoria przepięcia	CAT III 600 V
kategoria przepięcia	CAT II 1000 V
dokładność podstawowa	0,5 %
napięcie przemienne AC	100 μ V – 750 V
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Materiał obudowy	listwy bukowe tworzywo sztuczne
Rodzaj produktu	Mierniki uniwersalne

Usługi

Kalibracja cyfrowych mierników uniwersal. liczba miejsc za przecinkiem 3	027000 3
Rekalibracja DAkkS Cyfrowy miernik uniwersal. Liczba miejsc po przecinku 3	027010 3
Znakowanie opis laserowy Typ	018940

Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa 6LR61	081561 6LR61
--	--------------