

BENNING**Mierniki uniwersalne, oznaczenie producenta: MM2-3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy

473300 MM2-3

GTIN

Klasa artykułu

47A

Opis**Wykonanie:**

Stabilna obudowa z tworzywa sztucznego z dużym wyświetlaczem LCD 3,1/2 cala, 4 cale lub 4,3/4 cala.

Zastosowanie:

Cyfrowe, serwisowe przyrządy pomiarowe o szerokim zastosowaniu. Wysoki poziom bezpieczeństwa i funkcje dodatkowe. Klasa podstawowa w dziedzinie profesjonalnych technik pomiarowych. Optymalny stosunek ceny do jakości. Szybka kontrola ciągłości obwodu, kontrola gniazda z ostrzeżeniem (zabezpieczenie bezpiecznika).

Norma:**IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).****w dostawie::**

Baterie, przewody pomiarowe, etui ochronne, instrukcja obsługi. Czujnik temperatury drutu, ochronna ramka gumowa

Kalibracja: I3

Kalibracja: I7

zakres wskaźnika: 6000

dokładność podstawowa: 0,2 %

kontrola ciągłości obwodu: tak

kontrola diod: tak

czujnik napięcia (bezdotykowy): tak

metoda pomiarowa: TRUE RMS

Opis techniczny

prąd przemienny AC	1 mA – 10 A
oporność	0,1 Ω – 60 M Ω
Kalibracja	I3
Kalibracja	I7
dokładność podstawowa	0,2 %
Częstotliwość	10 Hz – 1 kHz
temperatura	-40 - 400 °C
napięcie stałe DC	10 μ V – 1000 V
napięcie przemiennie AC	10 μ V – 1000 V
czujnik napięcia (bezdotykowy)	tak
pojemność	0,01 nF – 10 mF
Liczba dołączonych baterii	2
metoda pomiarowa	TRUE RMS
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
kontrola diod	tak
kontrola ciągłości obwodu	tak
prąd stały DC	1 mA – 10 A
funkcja pamięci	HOLD, MAX / MIN / AVG, REL
kategoria przepięcia	CAT III 1000 V
kategoria przepięcia	CAT IV 600 V
zakres wskaźnika	6000
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081561 LR3
Materiał obudowy	listwy bukowe tworzywo sztuczne
Rodzaj produktu	Mierniki uniwersalne

Usługi

Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Rekalibracja DAkkS Cyfrowy miernik uniwersal. Liczba miejsc po przecinku 3	027010 3
Kalibracja cyfrowych mierników uniwersal. liczba miejsc za przecinkiem 3	027000 3
Kalibracja czujnika temperatury ze wskaźnikiem lub bez wskaźnika Typ A	027520 A
Kalibracja DAkkS Kalibracja czujnika temperatury ze wskaźnikiem lub bez wskaźnika Typ A	027540 A

Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR3	081561 LR3
--	------------