

FLUKE.

Mierniki uniwersalne, Typ: 87VMAX**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	473322 87VMAX
GTIN	
Klasa artykułu	47H

Opis**Wykonanie:**

ergonomiczna obudowa z tworzywa sztucznego ze zintegrowaną kaburą. Duży wyświetlacz LCD oferuje czytelność. Rzetelność i łatwość użytkowania – **ostrzeżenie przy niepoprawnie przyłączonych przewodach pomiarowych.**

Zastosowanie:

Cyfrowe, serwisowe przyrządy pomiarowe o szerokim zastosowaniu, oferujące wysoki poziom bezpieczeństwa i funkcje dodatkowe.

Norma:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

w dostawie::

W komplecie bateria 081561 6LR61, przewody pomiarowe i zdejmowane nasadki izolacyjne.

Czujnik temperatury.

Kalibracja: I8

Kalibracja: I7

zakres wskaźnika: 6000

wskazania z podświetleniem tła: tak

dokładność podstawowa: 0,05 %

kontrola ciągłości obwodu: tak

kontrola diod: tak

metoda pomiarowa: TRUE RMS

Opis techniczny

kategoria przepięcia	CAT IV 600 V
kategoria przepięcia	CAT III 1000 V
oporność	0,1 Ω – 50 M Ω
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Kalibracja	I8
Kalibracja	I7
prąd stały DC	0,1 μ A – 10 A
wskazania z podświetleniem tła	tak
kontrola diod	tak
zakres wskaźnika	6000
napięcie przemiennie AC	0,1 mV – 1000 V
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081561 6LR61
kontrola ciągłości obwodu	tak
napięcie stałe DC	0,1 mV – 1000 V
temperatura	-200 - 1090 °C
Częstotliwość	0,01 Hz – 200 kHz
dokładność podstawowa	0,05 %
Liczba dołączonych baterii	1
prąd przemienny AC	0,1 μ A – 10 A
metoda pomiarowa	TRUE RMS
oznaczenie producenta	87V
pojemność	0,01 nF – 10 mF
Rodzaj produktu	Mierniki uniwersalne

Usługi

Kalibracja DAkkS Cyfrowy miernik uniwersal. Liczba miejsc po przecinku 3

016780 3

Kalibracja cyfrowych mierników uniwersal. liczba miejsc za przecinkiem 3	027000 3
Rekalibracja DAkkS Cyfrowy miernik uniwersal. Liczba miejsc po przecinku 3	027010 3
Kalibracja cyfrowych mierników uniwersal. liczba miejsc za przecinkiem 3	017710 3

Akcesoria

Przewody pomiarowe Ø końcówek pomiarowych 1 mm	473318 1
Przewody pomiarowe Ø końcówek pomiarowych 2 mm	473318 2
Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa 6LR61	081561 6LR61
Torba transportowa C150 Typ F	473337 F
Magnetyczny uchwyt do zawieszania Typ TPAK	473329 TPAK