

metabo**Akumulatorowe wkrętkarki udarowe bez akumulatora, Typ: 18LTX300****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	074061 18LTX300
GTIN	4007430331892
Klasa artykułu	03D

Opis**Wykonanie:****Wysokie momenty obrotowe do ciężkich zastosowań do śrubowania.**

Akumulatorowe wkrętkarki udarowe klasy LTX są dostępne z maksymalnym momentem obrotowym 300 Nm, 800 Nm lub 1750 Nm. Idealnie nadaje się do wymagającego siły skręcania we wszystkich zakresach wydajności. Są również wyposażone w tryb APS (Automatic Power Shift):

- **Odkręcanie w trybie APS: zapobiega spadnięciu śruby/nakrętki poprzez automatyczne zmniejszenie liczby obrotów po odkręceniu.**
- **Przykręcanie w trybie APS: zapobiega przekręceniu śruby/nakrętki poprzez automatyczne wyłączenie po pierwszym uderzeniu.**

Ponadto wszystkie akumulatory Metabo są objęte 3-letnią gwarancją, niezależnie od liczby cykli ładowania.

Dodatkowe detale, takie jak jasna lampa warsztatowa LED, zapewniają jeszcze większy komfort pracy.

- **Uniwersalne, akumulatorowe wkrętkarki udarowe z kwadratem zewnętrznym 1/2 cala i 300 Nm.**
- **Unikalny silnik bezszczotkowy Metabo zapewnia szybki postęp prac i maksymalną wydajność w każdej pracy.**
- **Praca o małym odrzucie przy bardzo wysokim momencie obrotowym.**

- Dwanaście poziomów momentu obrotowego i prędkości obrotowej dla szerokiego zakresu zastosowań.
- Zintegrowana lampa warsztatowa do oświetlenia miejsca pracy.
- Wytrzymała obudowa przekładni z odlewanego aluminium zapewnia optymalne odprowadzanie ciepła i trwałość.
- Z praktycznym hakiem do paska, opcjonalnie mocowanym po prawej lub lewej stronie.

Zalety:

100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.

Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

w dostawie::

Bez akumulatora, ładowarki i walizki transportowej.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870 – 073890.

Opis techniczny

Masa bez akumulatorów	1,1 kg
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Typ CAS 18 V
maks. moment zrywający	480 Nm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
maksymalny moment obrotowy	300 Nm
Opakowanie	Metabox
zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe
typowe zastosowanie	Heavy Duty
oznaczenie producenta	18 LTX 300 BL
wymiary uchwyty narzędziowego	1/2 cal
Stopień momentu obrotowego	12
konstrukcja silnika	bezszcotkowe
Napięcie akumulatorów	18 V
Liczba dołączonych akumulatorów	0
uchwyty narzędziowe	czworokąt zewnętrzny
liczba uderzeń	3750 min ⁻¹
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 2650 min ⁻¹

Rodzaj produktu

Wkrętarki udarowe