

metabo**Akumulatorowe wkrętarki udarowe z akumulatorem LiHD, Typ: 18LTX1750****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	074060 18LTX1750
GTIN	4061792202429
Klasa artykułu	03D

Opis**Wykonanie:****Wysokie momenty obrotowe do ciężkich zastosowań do śrubowania.**

Akumulatorowe wkrętarki udarowe klasy LTX są dostępne z maksymalnym momentem obrotowym 300 Nm, 800 Nm lub 1750 Nm. Idealnie nadaje się do wymagającego siły skręcania we wszystkich zakresach wydajności. Są również wyposażone w tryb APS (Automatic Power Shift):

- **Odkręcanie w trybie APS: zapobiega spadnięciu śruby/nakrętki poprzez automatyczne zmniejszenie liczby obrotów po odkręceniu.**
- **Przykręcanie w trybie APS: zapobiega przekręceniu śruby/nakrętki poprzez automatyczne wyłączenie po pierwszym uderzeniu.**

Ponadto wszystkie akumulatory Metabo są objęte 3-letnią gwarancją, niezależnie od liczby cykli ładowania.

Dodatkowe detale, takie jak jasna lampa warsztatowa LED, zapewniają jeszcze większy komfort pracy.

- **Wyjątkowo mocne akumulatorowe wkrętarki udarowe z kwadratem zewnętrznym 3/4 cala i 1750 Nm.**
- **Unikalny silnik bezszczotkowy Metabo zapewnia szybki postęp prac i maksymalną wydajność w każdej pracy.**
- **Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem.**
- **Bardzo wydajne, do ciężkich zastosowań do śrubowania.**

- Praca o małym odrzucie przy bardzo wysokim momencie obrotowym.
- Dwanaście poziomów momentu obrotowego i prędkości obrotowej dla szerokiego zakresu zastosowań.
- Zintegrowana lampa warsztatowa do oświetlenia miejsca pracy.
- Wytrzymała obudowa przekładni z odlewanego aluminium zapewnia optymalne odprowadzanie ciepła i trwałość.
- Akumulator LiHD zapewnia optymalną moc, bardzo długą żywotność i trwałość.

Zalety:

100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.

Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

w dostawie::

W komplecie 2x akumulator LiHD, ładowarka i metaBOX.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870 – 073890.

Opis techniczny

maks. moment zrywający	2100 Nm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Stopień momentu obrotowego	12
wymiary uchwytu narzędziowego	3/4 cal
maksymalny moment obrotowy	1750 Nm
Masa bez akumulatorów	3 kg
oznaczenie producenta	18 LTX 1750 BL
Napięcie akumulatorów	18 V
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Typ CAS 18 V
zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe
pojemność akumulatora	5,5 Ah
typowe zastosowanie	Heavy Duty
konstrukcja silnika	bezszcotkowe
Liczba dołączonych akumulatorów	2
Opakowanie	Metabox
uchwyty narzędziowe	czworokąt zewnętrzny

liczba uderzeń	2450 min ⁻¹
masa z akumulatorkiem	4 kg
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 1650 min ⁻¹
Rodzaj produktu	Wkrętarki udarowe