

metabo**Akumulatorowe wkrętarki udarowe bez akumulatora, Typ: 18LTX1750****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|------------------|
| Numer katalogowy | 074061 18LTX1750 |
| GTIN | 4061792202450 |
| Klasa artykułu | 03D |

Opis**Wykonanie:****Wysokie momenty obrotowe do ciężkich zastosowań do śrubowania.**

Akumulatorowe wkrętarki udarowe klasy LTX są dostępne z maksymalnym momentem obrotowym 300 Nm, 800 Nm lub 1750 Nm. Idealnie nadaje się do wymagającego siły skręcania we wszystkich zakresach wydajności. Są również wyposażone w tryb APS (Automatic Power Shift):

- **Odkręcanie w trybie APS: zapobiega spadnięciu śruby/nakrętki poprzez automatyczne zmniejszenie liczby obrotów po odkręceniu.**
- **Przykręcanie w trybie APS: zapobiega przekręceniu śruby/nakrętki poprzez automatyczne wyłączenie po pierwszym uderzeniu.**

Ponadto wszystkie akumulatory Metabo są objęte 3-letnią gwarancją, niezależnie od liczby cykli ładowania.

Dodatkowe detale, takie jak jasna lampa warsztatowa LED, zapewniają jeszcze większy komfort pracy.

- **Wyjątkowo mocne akumulatorowe wkrętarki udarowe z kwadratem zewnętrznym 3/4 cala i 1750 Nm.**
- **Unikalny silnik bezszczotkowy Metabo zapewnia szybki postęp prac i maksymalną wydajność w każdej pracy.**
- **Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem.**
- **Bardzo wydajne, do ciężkich zastosowań do śrubowania.**

- **Praca o małym odrzucie przy bardzo wysokim momencie obrotowym.**
- **Dwanaście poziomów momentu obrotowego i prędkości obrotowej dla szerokiego zakresu zastosowań.**
- **Zintegrowana lampa warsztatowa do oświetlenia miejsca pracy.**
- **Wytrzymała obudowa przekładni z odlewanego aluminium zapewnia optymalne odprowadzanie ciepła i trwałość.**

Zaleta:

100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.

Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

w dostawie::

Bez akumulatora, ładowarki i walizki transportowej.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870 – 073890.

Opis techniczny

| | |
|--|----------------------------|
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 |
| Stopień momentu obrotowego | 12 |
| wymiary uchwytu narzędziowego | 3/4 cal |
| maksymalny moment obrotowy | 1750 Nm |
| konstrukcja silnika | bezszytkowe |
| odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Typ CAS 18 V |
| Napięcie akumulatorów | 18 V |
| Opakowanie | Metabox |
| typowe zastosowanie | Heavy Duty |
| uchwyty narzędziowe | czworokąt zewnętrzny |
| maks. moment zrywający | 2100 Nm |
| oznaczenie producenta | 18 LTX 1750 BL |
| rodzaj akumulatora | litowo-jonowy |
| zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe |
| Masa bez akumulatorów | 3 kg |
| liczba uderzeń | 2450 min ⁻¹ |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 0 - 1650 min ⁻¹ |

Rodzaj produktu

Wkrętarki udarowe