

metabo**Akumulatorowe wkrętarki udarowe bez akumulatora, Typ: 18LTX800****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	074061 18LTX800
GTIN	4061792228733
Klasa artykułu	03D

Opis**Wykonanie:****Wysokie momenty obrotowe do ciężkich zastosowań do śrubowania.**

Akumulatorowe wkrętarki udarowe klasy LTX są dostępne z maksymalnym momentem obrotowym 300 Nm, 800 Nm lub 1750 Nm. Idealnie nadaje się do wymagającego siły skręcania we wszystkich zakresach wydajności. Są również wyposażone w tryb APS (Automatic Power Shift):

- **Odkręcanie w trybie APS: zapobiega spadnięciu śruby/nakrętki poprzez automatyczne zmniejszenie liczby obrotów po odkręceniu.**
- **Przykręcanie w trybie APS: zapobiega przekręceniu śruby/nakrętki poprzez automatyczne wyłączenie po pierwszym uderzeniu.**

Ponadto wszystkie akumulatory Metabo są objęte 3-letnią gwarancją, niezależnie od liczby cykli ładowania.

Dodatkowe detale, takie jak jasna lampa warsztatowa LED, zapewniają jeszcze większy komfort pracy.

- **Mocne akumulatorowe wkrętarki udarowe z kwadratem zewnętrznym 1/2 cala i 800 Nm.**
- **Unikalny silnik bezszczotkowy Metabo zapewnia szybki postęp prac i maksymalną wydajność w każdej pracy.**
- **Wysoki moment obrotowy w połączeniu ze szczególnie poręczną konstrukcją.**
- **Bardzo wydajne, do ciężkich zastosowań do śrubowania.**
- **Praca o małym odrzucie przy bardzo wysokim momencie obrotowym.**

- Dwanaście poziomów momentu obrotowego i prędkości obrotowej dla szerokiego zakresu zastosowań.
- Zintegrowana lampa warsztatowa do oświetlenia miejsca pracy.
- Wytrzymała obudowa przekładni z odlewanego aluminium zapewnia optymalne odprowadzanie ciepła i trwałość.
- Z praktycznym hakiem do paska, opcjonalnie mocowanym po prawej lub lewej stronie.

Zalety:

100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.

Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

w dostawie::

Bez akumulatora, ładowarki i walizki transportowej.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870 – 073890.

Opis techniczny

oznaczenie producenta	18 LTX 800 BL
maks. moment zrywający	1200 Nm
wymiary uchwytu narzędziowego	1/2 cal
Liczba dołączonych akumulatorów	0
Napięcie akumulatorów	18 V
Stopień momentu obrotowego	12
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Typ CAS 18 V
zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe
Opakowanie	Metabox
maksymalny moment obrotowy	800 Nm
Masa bez akumulatorów	1,95 kg
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
konstrukcja silnika	bezszytkowe
uchwyty narzędziowe	czworokąt zewnętrzny
typowe zastosowanie	Heavy Duty
liczba uderzeń	3300 min ⁻¹
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 2575 min ⁻¹

Rodzaj produktu

Wkrętarki udarowe