

HOLEX**Szafy na odzież z cokołem i z pokrętle z obrotowym rygłem, liczba przegród: 4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	949613 4
GTIN	4067263642664
Klasa artykułu	92S

Opis**Wykonanie:**

Szafa na odzież o szerokości przedziału 300 mm z przyspawaną na stałe półką na czapki. Drążek na odzież z 3 przesuwными hakami. Drzwi z otworami wentylacyjnymi w kształcie karo i ramką na etykietę.

Z cokołem.

Z zamkiem ryglowym z pokrętle zamykanym na kłódkę (nie wchodzi w zakres dostawy).

Koncepcja wentylacji: wlot powietrza w tylnej części dna szafy zapewnia dobrą wentylację i suszenie przedziału. Doprowadzenie powietrza w szafach z cokołami odbywa się przez otwory nad cofniętym cokołem.

Norma:**DIN 4547****Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwiczki – antracytowy RAL 7016, **lakierowane proszkowo.**

Inne kolory niedostępne.

wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

szerokość użytkowa każdego przedziału	240 mm
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, blaszane
wysokość	1950 mm
wykonanie podstawy	Cokół
Wykonanie zamka	Pokrętko z obrotowym rygłem
możliwość wyboru lakieru specjalnego	nie
liczba przedziałów	4
ukośna ściana górna	nie
dla kłódki	tak
głębokość	500 mm
norma	DIN 4547
głębokość półki	477 mm
liczba półek stałych	1
głębokość użytkowa każdego przedziału	477 mm
wysokość użytkowa każdej półki na czapki	328 mm
szerokość	1200 mm
dla kłódki z maks. Ø kabłąka	6 mm
liczba drążków na odzież	1
wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież	1420 mm
tabliczka na nazwisko	nie
masa	68 kg
szczeliny wentylacyjne w drzwiach	tak
szerokość półki	298 mm
Grubość materiału	0,8 mm
Kąt rozwarcia drzwi	110 stopni
Wybór kolorów	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Rodzaj produktu	Szafa na odzież

