

**HOLEX****Szafy na odzież z cokołem i z pokrętle z obrotowym rygłem, liczba przegród: 3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	949613 3
GTIN	4067263642657
Klasa artykułu	92S

**Opis****Wykonanie:**

Szafa na odzież o szerokości przedziału 300 mm z przyspawaną na stałe półką na czapki. Drążek na odzież z 3 przesuwными hakami. Drzwi z otworami wentylacyjnymi w kształcie karo i ramką na etykietę.

Z cokołem.

Z zamkiem ryglowym z pokrętle zamykanym na kłódkę (nie wchodzi w zakres dostawy).

**Koncepcja wentylacji:** wlot powietrza w tylnej części dna szafy zapewnia dobrą wentylację i suszenie przedziału. Doprowadzenie powietrza w szafach z cokołami odbywa się przez otwory nad cofniętym cokołem.

**Norma:****DIN 4547****Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwiczki – antracytowy RAL 7016, **lakierowane proszkowo.**

Inne kolory niedostępne.

**wskazówka:**

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

## Opis techniczny

głębokość użytkowa każdego przedziału	477 mm
wykonanie podstawy	Cokół
tabliczka na nazwisko	nie
masa	52 kg
szerokość półki	298 mm
wysokość użytkowa każdej półki na czapki	328 mm
wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież	1420 mm
głębokość półki	477 mm
dla kłódki z maks. Ø kabłąka	6 mm
szerokość użytkowa każdego przedziału	240 mm
wysokość	1950 mm
głębokość	500 mm
ukośna ściana górna	nie
szczeliny wentylacyjne w drzwiach	tak
Wykonanie zamka	Pokrętło z obrotowym rygłem
dla kłódki	tak
norma	DIN 4547
możliwość wyboru lakieru specjalnego	nie
liczba drążków na odzież	1
liczba przedziałów	3
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, blaszane
szerokość	900 mm
liczba półek stałych	1
Grubość materiału	0,8 mm
Kąt rozwarcia drzwi	110 stopni
Wybór kolorów	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Rodzaj produktu	Szafa na odzież

