

**HOLEX****Szafy na odzież z nogami z tworzywa sztucznego i z pokrętle z obrotowym rygłem, liczba przegród: 2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	949615 2
GTIN	4067263642701
Klasa artykułu	92S

**Opis****Wykonanie:**

Szafa na odzież o szerokości przedziału 300 mm z przyspawaną na stałe półką na czapki. Drążek na odzież z 3 przesuwными hakami. Drzwi z otworami wentylacyjnymi w kształcie karo i ramką na etykietę.

Nóżki z tworzywa sztucznego.

Z zamkiem ryglowym z pokrętle zamykanym na kłódkę (nie wchodzi w zakres dostawy).

**Koncepcja wentylacji:** wlot powietrza w tylnej części dna szafy zapewnia dobrą wentylację i suszenie przedziału. Doprowadzenie powietrza w szafach z cokołami odbywa się przez otwory nad cofniętym cokołem.

**Norma:****DIN 4547****Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwiczki – antracytowy RAL 7016, **lakierowane proszkowo.**

Inne kolory niedostępne.

**wskazówka:**

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

**Opis techniczny**

głębokość	500 mm
głębokość użytkowa każdego przedziału	477 mm
wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież	1420 mm
liczba drążków na odzież	1
wysokość użytkowa każdej półki na czapki	328 mm
szerokość półki	298 mm
wykonanie podstawy	Stalowe nóżki
dla kłódki z maks. Ø kabłąka	6 mm
wysokość	1950 mm
Wykonanie zamka	Pokrętło z obrotowym rygłem
szczeliny wentylacyjne w drzwiach	tak
szerokość użytkowa każdego przedziału	240 mm
liczba przedziałów	2
Fronty szafek	z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi
dla kłódki	tak
norma	DIN 4547
liczba półek stałych	1
szerokość	600 mm
możliwość wyboru lakieru specjalnego	nie
głębokość półki	477 mm
masa	38 kg
Grubość materiału	0,8 mm
Kąt rozwarcia drzwi	110 stopni
Wybór kolorów	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Rodzaj produktu	Szafa na odzież