

HOLEX**Szafa na odzież z ukośnym dachem, cokół i z pokrętle z obrotowym rygłem, liczba przegród: 3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	949631 3
GTIN	4067263642770
Klasa artykułu	92S

Opis**Wykonanie:**

Szafa na odzież z ukośnym dachem, który zapobiega temu, by przedmioty na nim leżały. Szerokość przedziału 300 mm z przyspawaną na stałe półką na czapki. Drążek na odzież z 3 przesuwными hakami. Drzwi z otworami wentylacyjnymi w kształcie karo i ramką na etykietę. Z cokołem.

Z zamkiem ryglowym z pokrętle zamykanym na kłódkę (nie wchodzi w zakres dostawy).

Norma:**DIN 4547****Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwiczki – antracytowy RAL 7016, **lakierowane proszkowo**. Inne kolory niedostępne.

wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

szczeliny wentylacyjne w drzwiach	tak
Wykonanie zamka	Pokrętle z obrotowym rygłem
Fronty szafek	z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi
wykonanie podstawy	cokół
ukośna ściana górna	tak
wysokość użytkowa ukośnego dachu każdej półki na czapki	328 mm
masa	57 kg

wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież	1420 mm
szerokość półki	298 mm
głębokość użytkowa każdego przedziału	477 mm
liczba półek stałych	1
głębokość	500 mm
wysokość z tyłu	2180 mm
norma	DIN 4547
dla kłódki	tak
głębokość półki	477 mm
możliwość wyboru lakieru specjalnego	nie
wysokość z przodu	1950 mm
szerokość użytkowa każdego przedziału	240 mm
dla kłódki z maks. Ø kabłąka	6 mm
szerokość	900 mm
liczba drążków na odzież	1
liczba przedziałów	3
Grubość materiału	0,8 mm
Kąt rozwarcia drzwi	110 stopni
Wybór kolorów	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Rodzaj produktu	Szafa na odzież