

HOLEX**Szafa na odzież z nasadką z ukośnym dachem, nóżki z tworzywa sztucznego. i z pokrętłem z obrotowym rygłem, liczba przegród: 3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	949633 3
GTIN	4067263642831
Klasa artykułu	92S

Opis**Wykonanie:**

Szafa na odzież z ukośnym dachem, który zapobiega temu, by przedmioty na nim leżały. Szerokość przedziału 300 mm z przyspawaną na stałe półką na czapki. Drążek na odzież z 3 przesuwными hakami. Drzwi z otworami wentylacyjnymi w kształcie karo i ramką na etykietę. Nóżki z tworzywa sztucznego.

Z zamkiem ryglowym z pokrętłem zamykanym na kłódkę (nie wchodzi w zakres dostawy).

Norma:**DIN 4547****Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwiczki – antracytowy RAL 7016, **lakierowane proszkowo**. Inne kolory niedostępne.

wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

głębokość	500 mm
szczeliny wentylacyjne w drzwiach	tak
dla kłódki z maks. Ø kabłąka	6 mm
Wykonanie zamka	Pokrętło z obrotowym rygłem
masa	57 kg
szerokość	900 mm
wysokość z przodu	1950 mm

wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież	1420 mm
głębokość użytkowa każdego przedziału	477 mm
norma	DIN 4547
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, blaszane
ukośna ściana górna	tak
liczba półek stałych	1
liczba drążków na odzież	1
wysokość z tyłu	2180 mm
wysokość użytkowa ukośnego dachu każdej półki na czapki	328 mm
szerokość półki	298 mm
wykonanie podstawy	Stalowe nóżki
głębokość półki	477 mm
szerokość użytkowa każdego przedziału	240 mm
możliwość wyboru lakieru specjalnego	nie
liczba przedziałów	3
dla kłódki	tak
Grubość materiału	0,8 mm
Kąt rozwarcia drzwi	110 stopni
Wybór kolorów	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Rodzaj produktu	Szafa na odzież