

HOLEX**Szafa na odzież z nasadką z ukośnym dachem, nóżki z tworzywa sztucznego. i z pokrętle z obrotowym rygłem, liczba przegród: 4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	949633 4
GTIN	4067263642848
Klasa artykułu	92S

Opis**Wykonanie:**

Szafa na odzież z ukośnym dachem, który zapobiega temu, by przedmioty na nim leżały. Szerokość przedziału 300 mm z przyspawaną na stałe półką na czapki. Drążek na odzież z 3 przesuwными hakami. Drzwi z otworami wentylacyjnymi w kształcie karo i ramką na etykietę. Nóżki z tworzywa sztucznego.

Z zamkiem ryglowym z pokrętle zamykanym na kłódkę (nie wchodzi w zakres dostawy).

Norma:**DIN 4547****Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwiczki – antracytowy RAL 7016, **lakierowane proszkowo**. Inne kolory niedostępne.

wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

norma	DIN 4547
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, blaszane
szczeliny wentylacyjne w drzwiach	tak
głębokość użytkowa każdego przedziału	477 mm
szerokość półki	298 mm
wysokość z przodu	1950 mm
masa	75 kg

możliwość wyboru lakieru specjalnego	nie
wysokość z tyłu	2180 mm
liczba półek stałych	1
liczba przedziałów	4
ukośna ściana górna	tak
Wykonanie zamka	Pokrętko z obrotowym rygłem
dla kłódki	tak
dla kłódki z maks. Ø kabłąka	6 mm
liczba drążków na odzież	1
szerokość	1200 mm
wykonanie podstawy	Stalowe nóżki
wysokość użytkowa ukośnego dachu każdej półki na czapki	328 mm
głębokość	500 mm
wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież	1420 mm
głębokość półki	477 mm
szerokość użytkowa każdego przedziału	240 mm
Grubość materiału	0,8 mm
Kąt rozwarcia drzwi	110 stopni
Wybór kolorów	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Rodzaj produktu	Szafa na odzież