

HOLEX**Szafy na odzież z ławką i z pokrętłem z obrotowym rygłem, liczba przegród: 2****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 949635 2 |
| GTIN | 4067263642886 |
| Klasa artykułu | 92S |

Opis**Wykonanie:**

Szafa na odzież ze wspornikiem ławki. Szerokość przedziału 300 mm z przyspawaną na stałe półką na czapki. Drążek na odzież z 3 przesuwными hakami. Drzwi z otworami wentylacyjnymi w kształcie karo i ramką na etykietę. Listwy standardowo bukowe, w profilu ok. 60x30 mm, ze wszystkich stron heblowane i zaokrąglone, pokryte przezroczystym lakierem.

Z zamkiem rygłowym z pokrętłem zamykanym na kłódkę (nie wchodzi w zakres dostawy).

Norma:**DIN 4547****Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwiczki – antracytowy RAL 7016, **lakierowane proszkowo.**

Inne kolory niedostępne.

wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

| | |
|-----------|--------|
| głębokość | 500 mm |
|-----------|--------|

| | |
|--|------------------------------|
| liczba przedziałów | 2 |
| szerokość | 600 mm |
| wysokość ławki | 450 mm |
| masa | 41 kg |
| wysokość | 2120 mm |
| głębokość ławki | 315 mm |
| głębokość półki | 477 mm |
| głębokość użytkowa każdego przedziału | 477 mm |
| wysokość użytkowa każdej półki na czapki | 328 mm |
| szerokość półki | 298 mm |
| wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież | 1270 mm |
| szerokość użytkowa każdego przedziału | 240 mm |
| Grubość materiału | 0,8 mm |
| Kąt rozwarcia drzwi | 110 stopni |
| Wybór kolorów | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 |
| Rodzaj produktu | Szafa na odzież |