

Garant**Głowice skrawające GARANT Master Mute, prawe, System / wielkość płyty: DM/8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	264838 DM/8
GTIN	4067263707912
Klasa artykułu	29D

Opis**Pasuje do:**

Korpusy wytaczaków nr 264930, 264934 i 264938.

wskazówka:

Możliwe połączenie wszystkich głowic skrawających z wszystkimi uchwytami wytaczaków w ramach tego samego systemu (GL, QC, DM).

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: DM

Miejsce połączenia / podziału: 40 mm

Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO: SVUCR

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 1604..

Kąt przyłożenia: 93 stopni

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 49 mm

Przesunięcie osi L_3 : 27 mm

Opis techniczny

Przesunięcie osi L_3	27 mm
------------------------	-------

długość całkowita L	32 mm
Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO	SVUCR
Seria	Master Mute
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	49 mm
Kąt przyłożenia	93 stopni
śruba mocująca płytki obracane	269028 49
Miejsce połączenia / podziału	40 mm
System	DM
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 1604..
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające