

Garant

Dane zamówienia

Numer katalogowy	264838 DM/5
GTIN	4067263707882
Klasa artykułu	29D

Opis

Pasuje do:

Korpusy wytaczaków nr 264930, 264934 i 264938.

wskazówka:

Możliwe połączenie wszystkich głowic skrawających z wszystkimi uchwytami wytaczaków w ramach tego samego systemu (GL, QC, DM).

Opis techniczny

System	DM
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min} .	50 mm
śruba mocująca płytki obracane	269028 49
Miejsce połączenia / podziału	40 mm
długość całkowita L	27 mm
Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO	SCLCR
Kąt przyłożenia	95 stopni
Przesunięcie osi L_3	27 mm

pasująca wymienna płytką skrawająca	CC.. 1204..
Seria	Master Mute
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające