

**Garant****Głowice skrawające GARANT Master Mute, prawe, System / wielkość płyty: DM/10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	264838 DM/10
GTIN	4067263707936
Klasa artykułu	29D

**Opis****Wykonanie:**

Do płytek do toczenia gwintów rozm. 22.

**Pasuje do:**

Korpusy wytaczaków nr 264930, 264934 i 264938.

**wskazówka:**

Możliwe połączenie wszystkich głowic skrawających z wszystkimi uchwytyami wytaczaków w ramach tego samego systemu (GL, QC, DM).

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: DM

Miejsce połączenia / podziału: 40 mm

Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO: SIR

pasująca wymienna płytka skrawająca: 22

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 47 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 25,7 mm

długość całkowita L: 30 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita L	30 mm
Seria	Master Mute
Miejsce połączenia / podziału	40 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	22
Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	25,7 mm
System	DM
śruba mocująca płytki obracane	269028 51
minimalna Ø otworu wstępnego D <sub>min.</sub>	47 mm
Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO	SIR
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające