

Garant**Głowice skrawające GARANT Master Mute, prawe, System / wielkość płyty: DM/3****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 264838 DM/3 |
| GTIN | 4067263707868 |
| Klasa artykułu | 29D |

Opis**Pasuje do:**

Korpusy wytaczaków nr 264930, 264934 i 264938.

wskazówka:

Możliwe połączenie wszystkich głowic skrawających z wszystkimi uchwytami wytaczaków w ramach tego samego systemu (GL, QC, DM).

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: DM

Miejsce połączenia / podziału: 40 mm

Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO: PTFNR

pasująca wymienna płytka skrawająca: TN.. 1604..

Kąt przyłożenia: 91 stopni

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 50 mm

Przesunięcie osi L_3 : 27 mm

Opis techniczny

| | |
|---|-------|
| minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$ | 50 mm |
|---|-------|

| | |
|--|--------------------|
| Przesunięcie osi L ₃ | 27 mm |
| pasująca wymienna płytko skrawająca | TN.. 1604.. |
| Kąt przyłożenia | 91 stopni |
| płytko podporowa | 269005 15 |
| śrubado dźwigni | 259018 19 |
| Dźwigienka | 259015 20 |
| Miejsce połączenia / podziału | 40 mm |
| długość całkowita L | 26 mm |
| Seria | Master Mute |
| Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO | PTFNR |
| System | DM |
| rodzaj zastosowania | prawe |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| Rodzaj produktu | Głowice skrawające |