

**Garant****Głowice skrawające GARANT Master Mute, prawe, System / wielkość płyty: DM/2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	264838 DM/2
GTIN	4067263707851
Klasa artykułu	29D

**Opis****Pasuje do:**

Korpusy wytaczaków nr 264930, 264934 i 264938.

**wskazówka:**

Możliwe połączenie wszystkich głowic skrawających z wszystkimi uchwytami wytaczaków w ramach tego samego systemu (GL, QC, DM).

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: DM

Miejsce połączenia / podziału: 40 mm

Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO: PDUNR

pasująca wymienna płytka skrawająca: DN.. 1506..

Kąt przyłożenia: 93 stopni

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 50 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 27 mm

**Opis techniczny**

Miejsce połączenia / podziału	40 mm
-------------------------------	-------

System	DM
Dźwigienka	259015 19
Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	27 mm
Seria	Master Mute
Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO	PDUNR
śrubado dźwigni	259018 18
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego D <sub>min.</sub>	50 mm
pasująca wymienna płytką skrawającą	DN.. 1506..
długość całkowita L	26 mm
Kąt przyłożenia	93 stopni
płytką podporowa	269005 14
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające