

Garant**Głowice skrawające GARANT Master Mute, prawe, System / wielkość płyty: DM/7****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	264838 DM/7
GTIN	4067263707905
Klasa artykułu	29D

Opis**Pasuje do:**

Korpusy wytaczaków nr 264930, 264934 i 264938.

wskazówka:

Możliwe połączenie wszystkich głowic skrawających z wszystkimi uchwytami wytaczaków w ramach tego samego systemu (GL, QC, DM).

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: DM

Miejsce połączenia / podziału: 40 mm

Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO: STFCR

pasująca wymienna płytka skrawająca: TC.. 16T3..

Kąt przyłożenia: 93 stopni

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 50 mm

Przesunięcie osi L_3 : 32 mm

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	TC.. 16T3..
-------------------------------------	-------------

Kąt przyłożenia	93 stopni
System	DM
Miejsce połączenia / podziału	40 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	50 mm
Przesunięcie osi L_3	32 mm
długość całkowita L	27 mm
Seria	Master Mute
śruba mocująca płytki obracane	269028 50
Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO	STFCR
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające