

Garant**Głowice skrawające GARANT Master Mute, prawe, System / wielkość płyty: DM/6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	264838 DM/6
GTIN	4067263707899
Klasa artykułu	29D

Opis**Pasuje do:**

Korpusy wytaczaków nr 264930, 264934 i 264938.

wskazówka:

Możliwe połączenie wszystkich głowic skrawających z wszystkimi uchwytami wytaczaków w ramach tego samego systemu (GL, QC, DM).

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: DM

Miejsce połączenia / podziału: 40 mm

Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO: SDUCR

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 11T3..

Kąt przyłożenia: 93 stopni

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 50 mm

Przesunięcie osi L_3 : 27 mm

Opis techniczny

śruba mocująca płytki obracane	269028 50
--------------------------------	-----------

Miejsce połączenia / podziału	40 mm
Przesunięcie osi L ₃	27 mm
Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO	SDUCR
Seria	Master Mute
System	DM
długość całkowita L	32 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 11T3..
minimalna \varnothing otworu wstępnego D _{min.}	50 mm
Kąt przyłożenia	93 stopni
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające