

Garant**Głowice skrawające GARANT Master Mute, prawe, System / wielkość płyty: DM/1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	264838 DM/1
GTIN	4067263707844
Klasa artykułu	29D

Opis**Pasuje do:**

Korpusy wytaczaków nr 264930, 264934 i 264938.

wskazówka:

Możliwe połączenie wszystkich głowic skrawających z wszystkimi uchwytami wytaczaków w ramach tego samego systemu (GL, QC, DM).

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: DM

Miejsce połączenia / podziału: 40 mm

Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO: PCLNR

pasująca wymienna płytka skrawająca: CN.. 1204..

Kąt przyłożenia: 95 stopni

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 50 mm

Przesunięcie osi L_3 : 27 mm

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	CN.. 1204..
-------------------------------------	-------------

Dźwigienka	259015 18
Przesunięcie osi L ₃	27 mm
płytką podporowa	269005 13
śrubado dźwigni	259018 18
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	50 mm
Seria	Master Mute
System	DM
Miejsce połączenia / podziału	40 mm
Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO	PCLNR
Kąt przyłożenia	95 stopni
długość całkowita L	26 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające