

**Garant****Głowice skrawające GARANT Master Mute, prawe, System / wielkość płyty: DM/4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	264838 DM/4
GTIN	4067263707875
Klasa artykułu	29D

**Opis****Pasuje do:**

Korpusy wytaczaków nr 264930, 264934 i 264938.

**wskazówka:**

Możliwe połączenie wszystkich głowic skrawających z wszystkimi uchwytami wytaczaków w ramach tego samego systemu (GL, QC, DM).

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: DM

Miejsce połączenia / podziału: 40 mm

Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO: PWLNR

pasująca wymienna płytka skrawająca: WN.. 0804..

Kąt przyłożenia: 95 stopni

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 50 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 27 mm

**Opis techniczny**

System	DM
--------	----

Seria	Master Mute
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min}$ .	50 mm
Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO	PWLN R
Przesunięcie osi $L_3$	27 mm
śrubado dźwigni	259018 18
Dźwigienka	259015 18
długość całkowita L	26 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	WN.. 0804..
płytko podporowa	269005 13
Kąt przyłożenia	95 stopni
Miejsce połączenia / podziału	40 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające