

**Garant****Głowice skrawające GARANT Master Mute, lewe, System / wielkość płyty: DM/7****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	264839 DM/7
GTIN	4067263708001
Klasa artykułu	29D

**Opis****Pasuje do:**

Korpusy wytaczaków nr 264930, 264934 i 264938.

**wskazówka:**

Możliwe połączenie wszystkich głowic skrawających z wszystkimi uchwytami wytaczaków w ramach tego samego systemu (GL, QC, DM).

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: DM

Miejsce połączenia / podziału: 40 mm

Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO: STFCL

pasująca wymienna płytka skrawająca: TC.. 16T3..

Kąt przyłożenia: 93 stopni

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 50 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 32 mm

**Opis techniczny**

Przesunięcie osi $L_3$	32 mm
------------------------	-------

Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO	STFCL
długość całkowita L	27 mm
śruba mocująca płytki obracane	269028 50
Seria	Master Mute
pasująca wymienna płytka skrawająca	TC.. 16T3..
System	DM
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min}$ .	50 mm
Kąt przyłożenia	93 stopni
Miejsce połączenia / podziału	40 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające