

**Garant****Głowice skrawające GARANT Master Mute, lewe, System / wielkość płyty: DM/9****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	264839 DM/9
GTIN	4067263708025
Klasa artykułu	29D

**Opis****Wykonanie:**

Do płytek do toczenia gwintów rozm. 16.

**Pasuje do:**

Korpusy wytaczaków nr 264930, 264934 i 264938.

**wskazówka:**

Możliwe połączenie wszystkich głowic skrawających z wszystkimi uchwytyami wytaczaków w ramach tego samego systemu (GL, QC, DM).

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: DM

Miejsce połączenia / podziału: 40 mm

Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO: SIL

pasująca wymienna płytka skrawająca: 16

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 45 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 23,7 mm

długość całkowita L: 27 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita L	27 mm
System	DM
Miejsce połączenia / podziału	40 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	16
Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO	SIL
Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	23,7 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego D <sub>min.</sub>	45 mm
śruba mocująca płytki obracane	269028 50
Seria	Master Mute
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające