

Garant**Głowice skrawające GARANT Master Mute, lewe, System / wielkość płyty: DM/8****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 264839 DM/8 |
| GTIN | 4067263708018 |
| Klasa artykułu | 29D |

Opis**Pasuje do:**

Korpusy wytaczaków nr 264930, 264934 i 264938.

wskazówka:

Możliwe połączenie wszystkich głowic skrawających z wszystkimi uchwytami wytaczaków w ramach tego samego systemu (GL, QC, DM).

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: DM

Miejsce połączenia / podziału: 40 mm

Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO: SVUCL

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 1604..

Kąt przyłożenia: 93 stopni

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 49 mm

Przesunięcie osi L_3 : 27 mm

Opis techniczny

| | |
|---|-------------|
| śruba mocująca płytki obracane | 269028 49 |
| System | DM |
| Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO | SVUCL |
| minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$ | 49 mm |
| Kąt przyłożenia | 93 stopni |
| długość całkowita L | 32 mm |
| Seria | Master Mute |
| Miejsce połączenia / podziału | 40 mm |

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| pasująca wymienna płytką skrawająca | VC.. 1604.. |
| Przesunięcie osi L ₃ | 27 mm |
| rodzaj zastosowania | lewe |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| Rodzaj produktu | Głowice skrawające |