

Garant**Głowice skrawające GARANT Master Mute, lewe, System / wielkość płyty: DM/4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	264839 DM/4
GTIN	4067263707974
Klasa artykułu	29D

Opis**Pasuje do:**

Korpusy wytaczaków nr 264930, 264934 i 264938.

wskazówka:

Możliwe połączenie wszystkich głowic skrawających z wszystkimi uchwytami wytaczaków w ramach tego samego systemu (GL, QC, DM).

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: DM

Miejsce połączenia / podziału: 40 mm

Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO: PWLNL

pasująca wymienna płytka skrawająca: WN.. 0804..

Kąt przyłożenia: 95 stopni

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 50 mm

Przesunięcie osi L_3 : 27 mm

Opis techniczny

Przesunięcie osi L_3	27 mm
Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO	PWLNL
pasująca wymienna płytka skrawająca	WN.. 0804..
płytko podporowa	269005 13
śrubado dźwigni	259018 18
Seria	Master Mute
Miejsce połączenia / podziału	40 mm
Kąt przyłożenia	95 stopni

System	DM
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	50 mm
długość całkowita L	26 mm
Dźwigienka	259015 18
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające