

**Garant****Głowice skrawające GARANT Master Mute, lewe, System / wielkość płyty: DM/6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	264839 DM/6
GTIN	4067263707998
Klasa artykułu	29D

**Opis****Pasuje do:**

Korpusy wytaczaków nr 264930, 264934 i 264938.

**wskazówka:**

Możliwe połączenie wszystkich głowic skrawających z wszystkimi uchwytami wytaczaków w ramach tego samego systemu (GL, QC, DM).

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: DM

Miejsce połączenia / podziału: 40 mm

Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO: SDUCL

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 11T3..

Kąt przyłożenia: 93 stopni

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 50 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 27 mm

**Opis techniczny**

System	DM
--------	----

długość całkowita L	32 mm
śruba mocująca płytki obracane	269028 50
Miejsce połączenia / podziału	40 mm
Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	27 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 11T3..
Seria	Master Mute
minimalna Ø otworu wstępnego D <sub>min.</sub>	50 mm
Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO	SDUCL
Kąt przyłożenia	93 stopni
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające