

Garant**Głowice skrawające GARANT Master Mute, lewe, System / wielkość płyty: DM/3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	264839 DM/3
GTIN	4067263707967
Klasa artykułu	29D

Opis**Pasuje do:**

Korpusy wytaczaków nr 264930, 264934 i 264938.

wskazówka:

Możliwe połączenie wszystkich głowic skrawających z wszystkimi uchwytami wytaczaków w ramach tego samego systemu (GL, QC, DM).

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: DM

Miejsce połączenia / podziału: 40 mm

Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO: PTFNL

pasująca wymienna płytka skrawająca: TN.. 1604..

Kąt przyłożenia: 91 stopni

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 50 mm

Przesunięcie osi L_3 : 27 mm

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	TN.. 1604..
-------------------------------------	-------------

minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	50 mm
śrubado dźwigni	259018 19
długość całkowita L	26 mm
Dźwigienka	259015 20
płytką podporowa	269005 15
Przesunięcie osi L_3	27 mm
System	DM
Kąt przyłożenia	91 stopni
Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO	PTFNL
Seria	Master Mute
Miejsce połączenia / podziału	40 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające