

Garant**Głowice skrawające GARANT Master Mute, lewe, System / wielkość płyty: DM/2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	264839 DM/2
GTIN	4067263707950
Klasa artykułu	29D

Opis**Pasuje do:**

Korpusy wytaczaków nr 264930, 264934 i 264938.

wskazówka:

Możliwe połączenie wszystkich głowic skrawających z wszystkimi uchwytami wytaczaków w ramach tego samego systemu (GL, QC, DM).

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: DM

Miejsce połączenia / podziału: 40 mm

Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO: PDUNL

pasująca wymienna płytka skrawająca: DN.. 1506..

Kąt przyłożenia: 93 stopni

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 50 mm

Przesunięcie osi L_3 : 27 mm

Opis techniczny

Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO	PDUNL
--	-------

Przesunięcie osi L ₃	27 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	50 mm
długość całkowita L	26 mm
śrubado dźwigni	259018 18
pasująca wymienna płytko skrawająca	DN.. 1506..
System	DM
Kąt przyłożenia	93 stopni
płytko podporowa	269005 14
Seria	Master Mute
Miejsce połączenia / podziału	40 mm
Dźwigienka	259015 19
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające