

Garant**Głowice skrawające GARANT Master Mute, lewe, System / wielkość płyty: DM/1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	264839 DM/1
GTIN	4067263707943
Klasa artykułu	29D

Opis**Pasuje do:**

Korpusy wytaczaków nr 264930, 264934 i 264938.

wskazówka:

Możliwe połączenie wszystkich głowic skrawających z wszystkimi uchwytami wytaczaków w ramach tego samego systemu (GL, QC, DM).

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: DM

Miejsce połączenia / podziału: 40 mm

Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO: PCLNL

pasująca wymienna płytka skrawająca: CN.. 1204..

Kąt przyłożenia: 95 stopni

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 50 mm

Przesunięcie osi L_3 : 27 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	26 mm
---------------------	-------

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	50 mm
Przesunięcie osi L_3	27 mm
śrubado dźwigni	259018 18
pasująca wymienna płytko skrawająca	CN.. 1204..
Kąt przyłożenia	95 stopni
płytko podporowa	269005 13
Seria	Master Mute
System	DM
Dźwigienka	259015 18
Wymienna głowico do wytaczaków z kodem ISO	PCLNL
Miejsce połączenia / podziału	40 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowico skrawające