


Garant**Płytko do przecinania i wcinania, HU 7310, Szerokość skrawania W: 3mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273709 3
GTIN	4067263736721
Klasa artykułu	21L

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Tolerancja szerokości skrawania W	$\pm 0,03$ mm
Materiał ostrza	HM
posuw f	0,07 - 0,2 mm/obr,
Szerokość skrawania W	3 mm
powłoka	bez powłoki
Zastosowanie główne	N
Zastosowanie dodatkowe	Ti
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	HU 7310
promień naroża R	0,05 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	350 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	350 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	50 m/min	S
ciągle	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		