

metabo**Akumulatorowa wiertarkowkrętarka bez akumulatora z systemem Quick,
Typ: BSLBLQ****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	070271 BSLBLQ
GTIN	4061792122727
Klasa artykułu	03D

Opis**Wykonanie:****Akumulatorowe wiertarkowkrętarki z systemem Metabo Quick System i bez niego.**

System Quick oszczędza dużo czasu w przypadku częstych zmian pomiędzy wierceniem a wkręcaniem. W ciągu kilku sekund uchwyt wiertarski z wiertłem jest wymieniany na magazynek z bitami, całkowicie bez użycia narzędzi.

Do wyboru jest **kompletne wyposażenie** z 2 zestawami akumulatorów, ładowarką i solidną walizką z tworzywa sztucznego lub **urządzenie bez akcesoriów** w pudełku – o ile klient ma już akumulatory. Rzecz jasna zestawy akumulatorów i ładowarki można również zakupić oddzielnie. Nawiasem mówiąc, wszystkie akumulatory Metabo są objęte **3-letnią gwarancją**, niezależnie od liczby cykli ładowania.

Dodatkowe detale, takie jak jasna **lampa warsztatowa LED** i praktyczny **hak do paska**, zapewniają jeszcze większy komfort pracy.

- **Bezszcotkowa wiertarkowkrętarka o wyjątkowo zwartej konstrukcji do uniwersalnych zastosowań.**
- **System Metabo Quick: szybka wymiana uchwytu narzędziowego i narzędzia nasadzanego dla elastycznej pracy.**
- **Z praktycznym hakiem do paska i magazynkiem bitów, opcjonalnie mocowanym po prawej lub lewej stronie.**

Do najcięższych zastosowań zalecamy typy bezszczotkowe, które można rozpoznać natychmiast po literach „BL” w oznaczeniu. Wyposażone są one również w termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, które chroni silnik przed przegrzaniem.

Zalety:

100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.

Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

w dostawie::

Z wiertarskim uchwytem szybkowymennym, bez akumulatora i ładowarki.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870 – 073890.

Opis techniczny

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Typ CAS 18 V
Liczba dołączonych akumulatorów	0
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	60 Nm
Opakowanie	Metabox
zakres mocowania uchwyty szybkomocującego	1,5 - 13 mm
konstrukcja silnika	bezszytkowe
Napięcie akumulatorów	18 V
oznaczenie producenta	BS 18 L BL Q
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w drewnie	32 mm
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	25 Nm
typowe zastosowanie	Medium
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 550 min ⁻¹
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 1850 min ⁻¹
masa z akumulatorkiem	1,4 kg
Masa bez akumulatorów	0,92 kg
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarka

USP1	18V
USP2	Silnik bezszczotkowy, zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5-13, bez akumulatora