

metabo**Akumulatorowe wiertarkowkrętarki z akumulatorem litowo-jonowym, Typ: BSLBL****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	070260 BSLBL
GTIN	4007430337528
Klasa artykułu	03D

Opis**Wykonanie:****Akumulatorowe wiertarkowkrętarki z systemem Metabo Quick System i bez niego.**

System Quick oszczędza dużo czasu w przypadku częstych zmian pomiędzy wierceniem a wkręcaniem. W ciągu kilku sekund uchwyt wiertarski z wiertłem jest wymieniany na magazynek z bitami, całkowicie bez użycia narzędzi.

Do wyboru jest **kompletne wyposażenie** z 2 zestawami akumulatorów, ładowarką i solidną walizką z tworzywa sztucznego lub **urządzenie bez akcesoriów** w pudełku – o ile klient ma już akumulatory. Rzecz jasna zestawy akumulatorów i ładowarki można również zakupić oddzielnie. Nawiasem mówiąc, wszystkie akumulatory Metabo są objęte **3-letnią gwarancją**, niezależnie od liczby cykli ładowania.

Dodatkowe detale, takie jak jasna **lampa warsztatowa LED** i praktyczny **hak do paska**, zapewniają jeszcze większy komfort pracy.

- **Bezszcotkowa wiertarkowkrętarka o wyjątkowo zwartej konstrukcji do uniwersalnych zastosowań.**
- **Zintegrowana lampa warsztatowa LED z funkcją poświaty zapewnia optymalną jasność w obszarze roboczym.**
- **Z praktycznym hakiem do paska i magazynkiem bitów, opcjonalnie mocowanym po prawej lub lewej stronie.**

Do najcięższych zastosowań zalecamy typy bezszczotkowe, które można rozpoznać natychmiast po literach „BL” w oznaczeniu. Wyposażone są one również w termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, które chroni silnik przed przegrzaniem.

Zaleta:

100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.

Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

w dostawie::

W komplecie uchwyt wiertarski szybkoobrotowy, 2x akumulator, ładowarka i metaBOX.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870 – 073890.

Opis techniczny

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Typ CAS 18 V
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w drewnie	32 mm
typowe zastosowanie	Medium
Liczba dołączonych akumulatorów	2
konstrukcja silnika	bezczotkowe
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	25 Nm
oznaczenie producenta	BS 18 L BL
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	60 Nm
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
Opakowanie	Metabox
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów	18 V
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
pojemność akumulatora	2 Ah
zakres mocowania uchwyty szybkoobrotowego	1,5 - 13 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 550 min ⁻¹
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 1850 min ⁻¹
Masa bez akumulatorów	0,87 kg
masa z akumulatorkiem	1,3 kg

Rodzaj produktu	Wiertarkowkrętarka
USP1	18V
USP2	Zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5-13, w METABOX