

metabo**Akumulatorowa wiertarkowkrętarka bez akumulatora, Typ: BSLTXBLI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	070261 BSLTXBLI
GTIN	4061792188136
Klasa artykułu	03D

Opis**Wykonanie:****Akumulatorowe wiertarkowkrętarki z systemem Metabo Quick System i bez niego.**

System Quick oszczędza dużo czasu w przypadku częstych zmian pomiędzy wierceniem a wkręcaniem. W ciągu kilku sekund uchwyt wiertarski z wiertłem jest wymieniany na magazynek z bitami, całkowicie bez użycia narzędzi.

Do wyboru jest **kompletne wyposażenie** z 2 zestawami akumulatorów, ładowarką i solidną walizką z tworzywa sztucznego lub **urządzenie bez akcesoriów** w pudełku – o ile klient ma już akumulatory. Rzecz jasna zestawy akumulatorów i ładowarki można również zakupić oddzielnie. Nawiasem mówiąc, wszystkie akumulatory Metabo są objęte **3-letnią gwarancją**, niezależnie od liczby cykli ładowania.

Dodatkowe detale, takie jak jasna **lampa warsztatowa LED** i praktyczny **hak do paska**, zapewniają jeszcze większy komfort pracy.

- **Możliwość wyboru impulsu do wykręcania zabezpieczonych śrub i nawiercania gładkich powierzchni.**
- **Precision Stop: elektroniczne sprzęgło momentu obrotowego o zwiększonej precyzji do precyzyjnej i czulej pracy.**
- **Bezszcotkowa wiertarko-wkrętarka o maksymalnej mocy do najtrudniejszych zastosowań.**
- **Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem.**

- **Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa: brak odrzutu przy blokowaniu wiertła – dla wysokiej ochrony użytkownika.**
- **Z praktycznym hakiem do paska i magazynkiem bitów, opcjonalnie mocowanym po prawej lub lewej stronie.**

Do najcięższych zastosowań zalecamy typy bezszczotkowe, które można rozpoznać natychmiast po literach „BL” w oznaczeniu. Wyposażone są one również w termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, które chroni silnik przed przegrzaniem.

Zalety:

100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.

Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

w dostawie::

Z wiertarskim uchwytem szybko mocującym, bez akumulatora i ładowarki.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870 – 073890.

Opis techniczny

Liczba dołączonych akumulatorów	0
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w drewnie	68 mm
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	130 Nm
typowe zastosowanie	Heavy Duty
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów	18 V
zakres mocowania uchwyty szybko mocującego	1,5 - 13 mm
Opakowanie	Metabox
zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe
oznaczenie producenta	BS 18 LTX BL I
konstrukcja silnika	bezczotkowe
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Typ CAS 18 V
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	65 Nm
Masa bez akumulatorów	1,7 kg
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 550 min ⁻¹

Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 2000 min ⁻¹
masa z akumulatorkiem	2,2 kg
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarka
USP1	18V
USP2	Silnik bezszczotkowy, bez akumulatora, zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5-13