

metabo**Akumulatorowa wiertarkowkrętarka bez akumulatora z systemem Quick,
Typ: BSLTX3BLQI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	070271 BSLTX3BLQI
GTIN	4061792211643
Klasa artykułu	03D

Opis**Wykonanie:****Akumulatorowe wiertarkowkrętarki z systemem Metabo Quick System i bez niego.**

System Quick oszczędza dużo czasu w przypadku częstych zmian pomiędzy wierceniem a wkręcaniem. W ciągu kilku sekund uchwyt wiertarski z wiertłem jest wymieniany na magazynek z bitami, całkowicie bez użycia narzędzi.

Do wyboru jest **kompletne wyposażenie** z 2 zestawami akumulatorów, ładowarką i solidną walizką z tworzywa sztucznego lub **urządzenie bez akcesoriów** w pudełku – o ile klient ma już akumulatory. Rzecz jasna zestawy akumulatorów i ładowarki można również zakupić oddzielnie. Nawiasem mówiąc, wszystkie akumulatory Metabo są objęte **3-letnią gwarancją**, niezależnie od liczby cykli ładowania.

Dodatkowe detale, takie jak jasna **lampa warsztatowa LED** i praktyczny **hak do paska**, zapewniają jeszcze większy komfort pracy.

- **Możliwość wyboru impulsu do wykręcania zapieczonych śrub i nawiercania gładkich powierzchni.**
- **Precision Stop: elektroniczne sprzęgło momentu obrotowego o zwiększonej precyzji do precyzyjnej i czulej pracy.**
- **Wyjątkowo mocna, 3-biegowa wiertarkowkrętarka o wysokiej prędkości obrotowej do długotrwałego stosowania i jeszcze szybszego postępu wiercenia, szczególnie w zastosowaniach z metali ciężkich.**

- **Mocny uchwyt wiertarski z funkcją dodatkowego zaciskania zapobiegającą ślizganiu się narzędzia nasadzanego i charakteryzujący się maksymalną dokładnością ruchu obrotowego.**
- **System METABO QuickPlus: szybka wymiana uchwytu narzędziowego i narzędzia nasadzanego do elastycznej pracy przy maksymalnym obciążeniu.**
- **Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem.**
- **Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa: brak odrzutu przy blokowaniu wiertła – dla wysokiej ochrony użytkownika.**
- **Z praktycznym hakiem do paska i magazynkiem bitów, opcjonalnie mocowanym po prawej lub lewej stronie.**

Do najcięższych zastosowań zalecamy typy bezszczotkowe, które można rozpoznać natychmiast po literach „BL” w oznaczeniu. Wyposażone są one również w termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, które chroni silnik przed przegrzaniem.

Zalety:

100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.

Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

w dostawie::

Z wiertarskim uchwytem szybkowymiennym, bez akumulatora i ładowarki.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870 – 073890.

Opis techniczny

konstrukcja silnika	bezczotkowe
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	65 Nm
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego	1,5 - 13 mm
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Typ CAS 18 V
typowe zastosowanie	Heavy Duty
zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali	16 mm
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w drewnie	68 mm
Liczba dołączonych akumulatorów	0
Opakowanie	Metabox
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	130 Nm
oznaczenie producenta	BS 18 LTX-3 BL Q I

Napięcie akumulatorów	18 V
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 450 min ⁻¹
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 2000 min ⁻¹
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 4000 min ⁻¹
masa z akumulatorkiem	3 kg
Masa bez akumulatorów	2 kg
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarka
USP1	18V
USP2	Silnik bezszczotkowy, zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5-13, bez akumulatora