



## Grzechotka teleskopowa, 1/2 cala, rozsuwana, typ: 1/2



### Dane zamówienia

|                  |            |
|------------------|------------|
| Numer katalogowy | 640288 1/2 |
| GTIN             |            |
| Klasa artykułu   | 63A        |

### Opis

#### Wykonanie:

Ustalanie za pomocą pierścienia. Dźwigenka do przełączania na pracę w lewo lub w prawo. Wygodna, prosta i szybka – również jednoręczna – regulacja długości przełącznikiem kołyskowym. Pięć stopni zapadki o długości wysuwu 410 mm, 465 mm, 520 mm, 575 mm oraz 630 mm. Maksymalny dopuszczalny moment obrotowy 512 Nm. Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.

#### Norma:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

#### Pasuje do:

Nasadki do narzędzi ręcznych.

### Opis techniczny

|  |                       |
|--|-----------------------|
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne   | 1/2 cal               |
| norma                                    | DIN 3122              |
| długość całkowita                        | 410 - 630 mm          |
| liczba zębów                             | 36                    |
| kąt roboczy                              | 10 stopni             |
| materiał                                 | chromowa stal stopowa |
| powierzchnia                             | chromowana            |
| z wypychaczem                            | nie                   |
| głowica grzechotki oddzielana od uchwytu | nie                   |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| pokrętło                        | nie     |
| wysuwanie bezstopniowe          | nie     |
| otwór mocujący na końcu uchwytu | nie     |
| Rodzaj produktu                 | Zapadka |