



Wkrętarki udarowe akumulatorowe, Typ: GDS18450HC



Dane zamówienia

Numer katalogowy	074052 GDS18450HC
GTIN	4059952568034
Klasa artykułu	03B

Opis

Wykonanie:

Wkrętarka udarowa akumulatorowa.

- **Obroty prawe/lewe.**
- **Wskaźnik stanu naładowania akumulatorów.**

Wkrętarka udarowa 1/2 cala z modułem Bluetooth.

- **2 tryby pracy do metalu i drewna. Dalsze parametry regulowane indywidualnie w aplikacji Toolbox.**

w dostawie::

W komplecie 2x akumulator litowo-jonowy, ładowarka, walizka L-BOXX.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zapasowe i ładowarki są dostępne pod nr 073851– 073867.

Opis techniczny

oznaczenie producenta	GDS 18V-450 HC
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	1500 min ⁻¹
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	1000 min ⁻¹

Prędkość obrotowa na biegu jałowym	1500 min ⁻¹
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2300 min ⁻¹
Liczba dołączonych akumulatorów	2
Opakowanie	Walizka systemowa (L-Boxx)
maks. moment obrotowy na 2. stopniu	330 Nm
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego	czworokątem zewnętrznym
liczba uderzeń	0 - 3300 min ⁻¹
liczba uderzeń na 2. stopniu	2500 min ⁻¹
liczba uderzeń na 3. stopniu	3300 min ⁻¹
Masa bez akumulatorów	1,6 kg
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
maks. moment obrotowy na 3. stopniu	450 Nm
maks. wibracje wg EN	14,5 m/s ²
maks. moment obrotowy na 1. stopniu	250 Nm
pojemność akumulatora	4 Ah
Napięcie akumulatorów	18 V
liczba uderzeń na 1. stopniu	1900 min ⁻¹
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 18 V
masa	2,1 kg
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	2300 min ⁻¹
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	450 Nm
maks. moment zrywający	800 Nm
maksymalna Ø śrub (8,8 – 12,9)	M 20
wymiary uchwytu narzędziowego	1/2 cal
typowe zastosowanie	Heavy Duty
Rodzaj produktu	wkrętarki udarowe

