



Ręczna akumulatorowa piła tarczowa, Typ: GKM18V50



Dane zamówienia

| | |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 078183 GKM18V50 |
| GTIN | 4059952548371 |
| Klasa artykułu | 03B |

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa piła tarczowa do metalu zapewnia szybkie i precyzyjne cięcie, praktycznie beziskrowe.

- **Zintegrowany, wytrzymały pojemnik na wióry** w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy i zapewnienia gładkich powierzchni.
- **Dokładne cięcie** dzięki wskazaniu linii cięcia, wziernikowi i wbudowanej lampie LED.
- **Zamontowany ogranicznik równoległy** dla idealnie prowadzonego cięcia wzdłużnego.

w dostawie::

W komplecie 2x akumulator 18 V 5 Ah, ładowarka, ogranicznik równoległy i L-BOXX.

wskazówka:

Piły tarczowe – patrz nr 583920.

Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. nr 073851 i nr 073866.

Opis techniczny

| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe |
|----------------------------|--------------------|
| masa | 2,2 kg |
| pojemność akumulatora | 5 Ah |
| Ø brzeszczotu | 136 mm |
| maks. głębokość cięcia 90° | 50 mm |
| Ø otworu brzeszczotu | 20 mm |

| | |
|--|----------------------------|
| Napięcie akumulatorów | 18 V |
| oznaczenie producenta | GKM 18V-50 |
| rodzaj akumulatora | litowo-jonowy |
| maksymalna prędkość obrotowa | 4250 min ⁻¹ |
| odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Bosch 18 V |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 2 |
| wersja | Piła tarczowa do metalu |
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) |
| Rodzaj produktu | Piły |