

metabo**Wiertarka, Typ: BE850-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	075070 BE850-2
GTIN	4007430314338
Klasa artykułu	03D

Opis

Wykonanie:

Odpowiednia wiertarka do każdej średnicy wiercenia.

Każda wiertarka ma optymalny zakres prędkości dla określonej średnicy wiercenia, a także posiada wrzeciono z gniazdem sześciokątnym do bitów wkrętarskich, których można używać nawet bez uchwytu wiertarskiego. Szybkomocujący uchwyt wiertarski Futuro Plus zapewnia dokładne rezultaty wiercenia dzięki automatycznemu zaciskaniu podczas wiercenia.

- **Wytrzymała obudowa przekładni z odlewanego aluminium zapewnia optymalne odprowadzanie ciepła i trwałość.**
 - **Obrotowy mostek szczotki węglowej zapewniający maksymalną wydajność nawet podczas obrotów w lewo, np. do odkręcania zapieczonych śrub.**
 - **Złączki zabezpieczające Metabo S-automatic: mechaniczne odłączanie napędu przy blokowaniu wiertła dla bezpiecznej pracy.**
 - **Elektronika Vario (V) do pracy z prędkością obrotową dostosowaną do materiału.**
 - **Pokrętło do nastawiania prędkości obrotowej.**
 - **Przekładnia dwubiegowa.**
 - **Silnik Metabo Marathon z opatentowaną ochroną przeciwpyłową zapewnia długą żywotność.**
 - **Obroty prawe/lewe.**
 - **Wrzeciono z gniazdem sześciokątnym do bitów wkrętarskich do pracy bez uchwytu wiertarskiego.**
 - **Uchwyt z antypoślizgową powierzchnią z okładziną SoftGrip.**
 - **Chroniąca przewody tuleja kulowa zapewnia optymalną swobodę ruchów podczas pracy.**
- w dostawie::

Z uchwytem wiertarskim szybkomocującym Futuro Plus i dodatkowym uchwytem.

Opis techniczny

pobór mocy	850 W
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	3100 min ⁻¹
Ø szyjki mocującej	43 mm
obroty prawe/lewe	tak
maksymalna Ø wiercenia otworów wiertłem krętym w stali na 1. biegu	13 mm
maksymalna Ø wiercenia otworów wiertłem krętym w drewnie na 2. biegu	25 mm
maksymalny moment obrotowy	36 Nm
maksymalny moment obrotowy	14 Nm
masa	2,6 kg
maksymalna Ø wiercenia otworów wiertłem krętym w stali na 2. biegu	8 mm
długość przewodu	4 m
oznaczenie producenta	BE 850-2
maksymalna Ø wiercenia otworów wiertłem krętym w drewnie na 1. biegu	40 mm
zakres mocowania uchwyty wiertarskiego	1,5 - 13 mm
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	1100 min ⁻¹
Rodzaj produktu	Wiertarka