

melabo**Wiertarka, Typ: BE650**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	075070 BE650
GTIN	4061792201644
Klasa artykułu	03D

Opis

Wykonanie:

Odpowiednia wiertarka do każdej średnicy wiercenia.

Każda wiertarka ma optymalny zakres prędkości dla określonej średnicy wiercenia, a także posiada wrzeciono z gniazdem sześciokątnym do bitów wkrętarskich, których można używać nawet bez uchwytu wiertarskiego. Szybkomocujący uchwyt wiertarski Futuro Plus zapewnia dokładne rezultaty wiercenia dzięki automatycznemu zaciskaniu podczas wiercenia.

- **Niewielka, poręczna wiertarka.**
- **Elektronika Vario (V) do pracy z prędkością obrotową dostosowaną do materiału.**
- **Pokrętło do nastawiania prędkości obrotowej**
- **Obroty prawe/lewe.**
- **Uchwyt z antypoślizgową powierzchnią z okładziną SoftGrip.**

w dostawie::

Z uchwytem wiertarskim szybko mocującym Futuro Plus.

Opis techniczny

obroty prawe/lewe	tak
-------------------	-----

maksymalna \varnothing wiercenia otworów wiertłem krętym w stali na 1. biegu	13 mm
pobór mocy	650 W
\varnothing szyjki mocującej	43 mm
zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
maksymalna \varnothing wiercenia otworów wiertłem krętym w drewnie na 1. biegu	30 mm
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	1500 min ⁻¹
oznaczenie producenta	BE 650
masa	1,8 kg
długość przewodu	2,5 m
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Wiertarka