

metabo**Wiertarka udarowa, Typ: SBEV1300-2****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|-------------------|
| Numer katalogowy | 075710 SBEV1300-2 |
| GTIN | 4007430312723 |
| Klasa artykułu | 03D |

Opis**Wykonanie:****Wiercenie udarowe dla wysokiej ochrony użytkownika.**

Wiertarki udarowe są wyposażone w złączki zabezpieczające Metabo S-automatic. Przy blokowaniu wiertła napęd jest natychmiast odłączany mechanicznie, aby zminimalizować wsteczny moment obrotowy oddziałujący na użytkownika.

- **Ochrona przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu po przerwie w dostawie energii elektrycznej.**
- **Możliwość wyboru impulsu do wykręcania zabezpieczonych śrub i nawiercania gładkich powierzchni.**
- **Silnik Metabo Marathon z ochroną przeciwpyłową zapewnia długą żywotność.**
- **Wrzeczono z gniazdem sześciokątnym do bitów do wkrętarki umożliwia pracę bez uchwytu wiertarskiego.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC): pełnofalowa elektronika do pracy z prędkością dostosowaną do materiału, która pozostaje stała pod obciążeniem.**
- **Pokrętło do nastawiania prędkości obrotowej.**
- **Wytrzymała obudowa przekładni z odlewanego aluminium zapewnia optymalne odprowadzanie ciepła i trwałość.**
- **Obrotowy mostek szczotki węglowej zapewniający maksymalną wydajność nawet podczas obrotów w lewo, np. do odkręcania zabezpieczonych śrub.**
- **Obroty prawe/lewe.**
- **Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem.**
- **Chroniąca przewody tuleja kulowa zapewnia optymalną swobodę ruchów podczas pracy.**
- **Wskaźnik zużycia szczotek węglowych.**

w dostawie::

Zawiera uchwyt szybkoobrotowy, dodatkowy uchwyt, ogranicznik głębokości i metaBOX.

Opis techniczny

| | |
|--|----------------------------|
| maksymalna \varnothing wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie | 22 mm |
| masa | 2,8 kg |
| długość przewodu | 4 m |
| liczba uderzeń | 58900 min ⁻¹ |
| maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali | 10 mm |
| maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali | 16 mm |
| maksymalny moment obrotowy | 16 Nm |
| maksymalny moment obrotowy | 44 Nm |
| maks. prędkość obrotowa na 2. biegu | 3100 min ⁻¹ |
| Opakowanie | Metabox |
| oznaczenie producenta | SBEV 1300-2 |
| pobór mocy | 1300 W |
| maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 1100 min ⁻¹ |
| maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 25 mm |
| maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 40 mm |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe |
| zakres mocowania uchwytu wiertarskiego | 1 - 13 mm |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 0 - 1100 min ⁻¹ |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 0 - 3100 min ⁻¹ |
| Rodzaj produktu | Wiertarka udarowa |