

metabo**Gwintownik akumulatorowy bez akumulatora z systemem Quick, Typ: GBLTXBLQI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	070281 GBLTXBLQI
GTIN	4061792188198
Klasa artykułu	03D

Opis**Wykonanie:****Akumulatorowe wiertarkowkrętarki z systemem Metabo Quick System i bez niego.**

System Quick oszczędza dużo czasu w przypadku częstych zmian pomiędzy wierceniem a wkręcaniem. W ciągu kilku sekund uchwyt wiertarski z wiertłem jest wymieniany na magazynek z bitami, całkowicie bez użycia narzędzi.

Opatentowana funkcja gwintowania akumulatorowej wiertarkowkrętarki wysokiej jakości umożliwia szybkie i nieprzerwane wiercenie i czyszczenie gwintów dzięki automatycznemu przełączaniu kierunku obrotów.

Do wyboru jest **kompletne wyposażenie** z 2 zestawami akumulatorów, ładowarką i solidną walizką z tworzywa sztucznego lub **urządzenie bez akcesoriów** w pudełku – o ile klient ma już akumulatory. Rzecz jasna zestawy akumulatorów i ładowarki można również zakupić oddzielnie. Nawiasem mówiąc, wszystkie akumulatory Metabo są objęte **3-letnią gwarancją**, niezależnie od liczby cykli ładowania.

Dodatkowe detale, takie jak jasna **lampa warsztatowa LED** i praktyczny **hak do paska**, zapewniają jeszcze większy komfort pracy.

- **Możliwość wyboru impulsu do wykręcania zabezpieczonych śrub i nawiercania gładkich powierzchni.**
- **Precision Stop: elektroniczne sprzęgło momentu obrotowego o zwiększonej precyzji do precyzyjnej i czulej pracy.**

- **Szybkowymienny uchwyt wiertarski do mocowania gwintowników z czworokątem i wiertłami cylindrycznymi.**
- **Długa żywotność i wysoka trwałość gwintowników dzięki inteligentnemu monitorowaniu momentu obrotowego.**
- **System Metabo Quick: szybka wymiana uchwytu narzędziowego i narzędzia nasadzanego dla elastycznej pracy.**
- **Unikalny silnik bezszczotkowy Metabo zapewnia szybki postęp prac i maksymalną wydajność wiercenia i wkręcania.**
- **Możliwość wyboru impulsu do wykręcania zapieczonych śrub i nawiercania gładkich powierzchni.**
- **Precision Stop: elektroniczne sprzęgło momentu obrotowego o zwiększonej precyzji do precyzyjnej i czulej pracy.**
- **Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem.**
- **Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa: brak odrzutu przy blokowaniu wiertła – dla wysokiej ochrony użytkownika.**
- **Z praktycznym hakiem do paska i magazynkiem bitów, opcjonalnie mocowanym po prawej lub lewej stronie.**

Do najcięższych zastosowań zalecamy typy bezszczotkowe, które można rozpoznać natychmiast po literach „BL” w oznaczeniu. Wyposażone są one również w termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, które chroni silnik przed przegrzaniem.

Zaleta:

100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.

Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

w dostawie::

W komplecie szybkowymienny uchwyt wiertarski M4-M6, M8-M12, dodatkowy uchwyt – bez akumulatora i ładowarki.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870 – 073890.

Opis techniczny

Masa bez akumulatorów	1,8 kg
Napięcie akumulatorów	18 V
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w drewnie	68 mm
Liczba dołączonych akumulatorów	0
oznaczenie producenta	GB 18 LTX BL Q I
masa z akumulatorkiem	2,2 kg
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy

zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	130 Nm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 550 min ⁻¹
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 2000 min ⁻¹
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	65 Nm
typowe zastosowanie	Heavy Duty
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Typ CAS 18 V
Opakowanie	Metabox
konstrukcja silnika	bezszcotkowe
Rodzaj produktu	Wiertarka