

metabo**Akumulatorowa szlifierka mimośrodowa bez akumulatora, typ: SXALTX125****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077317 SXALTX125
GTIN	4061792195189
Klasa artykułu	03D

Opis**Wykonanie:**

Płaska akumulatorowa szlifierka mimośrodowa bez akumulatora o ergonomicznej konstrukcji i niewielkiej wadze dla niemęczącej pracy.

- **Niska wysokość konstrukcyjna umożliwia przyjemne prowadzenie szlifierki blisko powierzchni.**
- **Bezstopniowa regulacja liczby obrotów do pracy z prędkością obrotową dostosowaną do materiału.**
- **Niewielkie wibracje dzięki płynnej pracy.**
- **Obszar chwytu z antypoślizgową powierzchnią z okładziną SoftGrip.**
- **Łagodny rozruch minimalizuje defekty powierzchni podczas nasadzania.**
- **Wyjątkowy silnik bezszczotkowy zapewniający maksymalną wydajność szlifowania nawet w trybie ciągłym.**
- **Wielootworowe tarcze szlifierskie zapewniają skuteczne odsysanie i większą trwałość materiałów ściernych.**
- **Z łatwym do opróżnienia tekstylnym workiem na kurz do pracy bez odkurzacza.**
- **Możliwość podłączenia do uniwersalnego odkurzacza za pomocą złączki przyłączeniowej 630798000.**
- **Hamulec silnika i hamulec tarczowy umożliwiają szybkie odkładanie maszyny.**
- **Zdejmowany ochroniacz chroni przyległe powierzchnie i zwiększa żywotność tarczy szlifierskiej.**
- **Z punktem mocowania pasów zabezpieczających narzędzia do pracy na dużych wysokościach.**

Zalety:

100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.

Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

w dostawie::

W komplecie tarcza ścierna, 1× papier ścierny, worek na pył, klucz 6-kątny, bez akumulatora i ładowarki.

wskazówka:

Pasujące krążki papieru ściernego z 8 otworami – nr artykułu 567745, i ABRANET – nr artykułu 567802.

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870 – 073890.

Opis techniczny

Napięcie akumulatorów	18 V
liczba drgań	4000 - 10000 min ⁻¹
Liczba dołączonych akumulatorów	0
masa	1,1 kg
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Ø talerza szlifierskiego	125 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
maks. wibracje wg EN	1,1 m/s ²
okrąg oscylacji	2 mm
oznaczenie producenta	SXA 18 LTX 125 BL