

metabo**Wiertarka udarowa UHEV2860-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	075576 UHEV2860-2
GTIN	4007430306234
Klasa artykułu	03D

Opis**Wykonanie:****Pakiety siłowe do wiercenia udarowego.**

Wiertarka udarowa ma wysokowydajny, precyzyjny mechanizm udarowy, który generuje uderzenia o maksymalnej energii przy minimalnym nacisku. **Metabo Quick:** szybka wymiana uchwytu wiertarskiego bez użycia narzędzi.

Młot uniwersalny z 4 funkcjami: **wiercenie udarowe, 2 biegi wiercenia i przecinanie.**

- **Pełnofalowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) do pracy z prędkością dostosowaną do materiału, która pozostaje stała pod obciążeniem.**
- **Złączki zabezpieczające: mechaniczne odłączanie napędu przy blokowaniu wiertła dla bezpiecznej pracy.**
- **Pokrętło do nastawiania prędkości obrotowej i współczynnika skrętu.**
- **Przekładnia dwubiegowa: dwie prędkości wiercenia dla efektywnego wiercenia w drewnie i metalu.**
- **Silnik Metabo Marathon z ochroną przeciwpyłową zapewnia długą żywotność.**
- **Wysokowydajny mechanizm udarowy na łożyskach precyzyjnych w obudowie ze stopu aluminium: trwały i wytrzymały.**
- **Doskonała ergonomia dzięki środkowi ciężkości położonemu blisko dłoni i zoptymalizowanemu kształtowi chwytu.**
- **Dolny przełącznik chroniony przed uszkodzeniem i kurzem.**
- **Ochrona przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu po przerwie w dostawie energii elektrycznej.**
- **Blokowany wyłącznik umożliwia wygodną pracę w trybie ciągłym.**
- **Chroniąca przewody tuleja kulowa zapewnia optymalną swobodę ruchów podczas pracy.**

w dostawie::

W komplecie dodatkowy uchwyt i ogranicznik głębokości. Z uchwytem młotkowym i szybkomocującym uchwytem wiertarskim.

Opis techniczny

zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
energia uderzenia	3,4 J
pobór mocy	1100 W
maksymalna \varnothing wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	28 mm
długość przewodu	4 m
oznaczenie producenta	UHEV 2860-2 Quick
kształt uchwytu narzędziowego	SDS Plus
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w drewnie	35 mm
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w drewnie	30 mm
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali	6 mm
Opakowanie	Metabox
liczba uderzeń	4500 min ⁻¹
masa	3,3 kg
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 900 min ⁻¹
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 min ⁻¹
napięcie znamionowe	230
Rodzaj produktu	Wiertarka udarowa