

**metabo****Szlifierki mimośrodowe oscylacyjne, typ: SXE3125****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077333 SXE3125
GTIN	4007430271150
Klasa artykułu	03D

**Opis****Wykonanie:**

Lekka, poręczna szlifierka o doskonałej ergonomii zapewnia pracę z niskimi wibracjami.

- **Elektronika Vario (V) do pracy z prędkością obrotową dostosowaną do materiału.**
- **Wielootworowe tarcze szlifierskie zapewniają skuteczne odsysanie.**
- **Obszar chwytu z antypoślizgową powierzchnią z okładziną SoftGrip.**
- **Wytrzymała obudowa łożyska z odlewu aluminiowego.**
- **Niewielkie wibracje dzięki płynnej pracy.**
- **Łatwy do opróżnienia tekstylny worek na kurz do pracy bez odkurzacza.**
- **Możliwość odsysania poprzez podłączenie odkurzacza uniwersalnego.**

**w dostawie::**

Tarcza szlifierska „multi-hole” z mocowaniem na rzepy, kluczem 6-kątnym, tekstylnym workiem na kurz.

**wskazówka:**

Odpowiednie ściernice z 6 otworami nr artykułu 567775, z 15 otworami nr artykułu 567558 i ABRANET nr artykułu 567800.

**Opis techniczny**

pobór mocy	310 W
oznaczenie producenta	SXE 3125
okrąg oscylacji	3,0 mm

liczba drgań	8000 - 24000 min <sup>-1</sup>
masa	1,5 kg
Ø talerza szlifierskiego	125 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
maks. wibracje wg EN	4,9 m/s <sup>2</sup>
Rodzaj produktu	Szlifierki mimośrodowe oscylacyjne