

metabo**Szlifierka oscylacyjna, typ: SR2185****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077332 SR2185
GTIN	4007430270986
Klasa artykułu	03D

Opis**Wykonanie:**

Lekka, poręczna szlifierka oscylacyjna 210 W o doskonałej ergonomii:

- Obszar chwytu z antypoślizgową powierzchnią z okładziną SoftGrip.
- Doskonały efekt szlifowania bez przetarć i żłobień dla profesjonalnej obróbki powierzchni.
- Możliwość odsysania poprzez podłączenie odkurzacza uniwersalnego.

w dostawie::

Z workiem na pył i walizką transportową.

wskazówka:

Odpowiedni papier ścierny mocowany na rzepy zob. pod nr 557576.

Opis techniczny

perforacja	8-krotne
masa	1,5 kg
długość papieru ściernego (mocowanie na rzepy)	184 mm
okrąg oscylacji	2 mm
maks. wibracje wg EN	< 4 m/s ²
długość papieru ściernego (zacisk)	230 mm
liczba drgań	22300 min ⁻¹

zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
szerokość papieru ściernego (mocowanie na rzepy)	92 mm
szerokość papieru ściernego (zacisk)	92 mm
pobór mocy	210 W
Opakowanie	Walizka transportowa
Rodzaj produktu	Szlifierka oscylacyjna